

# BioMax<sup>®</sup>

Brackets

**ADITEK<sup>®</sup>**  
Innovando sonrisas



Disponible en  
las prescripciones  
**ROTH** y **MBT** con slot .022.

1 Juego



10 Juegos



50 Juegos



100 Juegos

## ○ Línea media PERMANENTE

Paralelo con el eje longitudinal de la corona clínica, para lograr mayor precisión durante la adhesión de bracket.

## ○ HOOK INTEGRAL

Forma esférica, redondeada, anatómico para mayor comodidad del paciente.

## ○ SLOT con bordes redondeados

Facilita la colocación del arco, elimina los cantos en superficie labial, aumentando la comodidad del paciente.

## ○ BASE ANATÓMICA

para una mejor adaptación al diente.

## ○ TORQUE EN LA BASE

Reduce la altura del perfil del bracket, mejora la adaptación al diente y brinda mayor comodidad al paciente. Permite la alineación del slot en la fase final del tratamiento, lo cual minimiza y elimina ajustes adicionales al arco.

## ○ AREA POR DEBAJO DE LOS GEMELOS AMPLIADA

La pared incisal del bracket está angulada y facilita la colocación de diferentes ligaduras y auxiliares.

## BASE MICROPERFORADA

Maximiza la retención mecánica proporcionando una mayor adhesión.



## CARACTERÍSTICAS

- Bajo perfil.
- Diseño anatómico y redondeado.
- Base integral: elimina cualquier posibilidad de fractura entre la base y el slot, sin perder los beneficios de las prescripciones originales.
- Diseño compacto de slot con bajo coeficiente de fricción, eliminando el 80% del contacto entre los arcos y brackets, reduciendo el tiempo de nivelación, alineación y el control de rotación.
- Precisión en torques, ángulos y slot.
- Construido en Monoblock (un solo cuerpo) por el sistema MIM (Metal Injection Molding).

## CASA CENTRAL:

Junín 987 1º piso, C.A.B.A.  
Tel./Fax: (+54) (011) 4961-9260  
info@orthodent.com.ar

+54 9 11 6959-8903

[www.orthodent.com.ar](http://www.orthodent.com.ar)



Orthodent

f /orthodent.argentina

🐦 @OrthodentOK

📺 Orthodent Argentina

📷 @orthodent\_argentina

Prescripción ROTH

|                    |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SLOT .022" x .028" |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                    | Longitud 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,6 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,6 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
| Torque:            | -7°             | -7°    | 0°     | 8°     | 12°    | 12°    | 8°     | 0°     | -7°    | -7°    |
| Ángulo:            | 0°              | 0°     | 11°    | 9°     | 5°     | 5°     | 9°     | 11°    | 0°     | 0°     |
| Maxilar            | 15              | 14     | 13     | 12     | 11     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     |
|                    |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Mandibular         | 45              | 44     | 43     | 42     | 41     | 31     | 32     | 33     | 34     | 35     |
|                    |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Torque:            | -22°            | -17°   | -11°   | 0°     | 0°     | 0°     | 0°     | -11°   | -17°   | -22°   |
| Ángulo:            | 0°              | 0°     | 5°     | 0°     | 0°     | 0°     | 0°     | 5°     | 0°     | 0°     |
|                    | Longitud 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |

Prescripción MBT

|                    |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SLOT .022" x .028" |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                    | Longitud 3,2 mm | 3,2 mm | 3,5 mm | 3,2 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,2 mm | 3,5 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Torque:            | -7°             | -7°    | -7°    | 10°    | 17°    | 17°    | 10°    | -7°    | -7°    | -7°    |
| Ángulo:            | 0°              | 0°     | 8°     | 8°     | 4°     | 4°     | 8°     | 8°     | 0°     | 0°     |
| Maxilar            | 15              | 14     | 13     | 12     | 11     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     |
|                    |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Mandibular         | 45              | 44     | 43     | 42     | 41     | 31     | 32     | 33     | 34     | 35     |
|                    |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Torque:            | -17°            | -12°   | -6°    | -6°    | -6°    | -6°    | -6°    | -6°    | -12°   | -17°   |
| Ángulo:            | 0°              | 0°     | 3°     | 0°     | 0°     | 0°     | 0°     | 3°     | 0°     | 0°     |
|                    | Longitud 3,3 mm | 3,3 mm | 3,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3,5 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |